

Datos Técnicos

Capacidad de producción: De 6,500 hasta 10,000 cápsulas por hora. (dependerá de la habilidad del operador y características del producto a llenar)

Medidas de capsulas de gelatina dura que trabaja: De #00 a #4 (Con cambio de formato)

Dimensiones de la máquina: Largo 1,290mm x Ancho 685mm x Alto 1600mm.

Fuente de poder: AC 220V, 60Hz. Motor: 2.2 Kw

Peso neto de máquina: 330 kg.

Peso Bruto con empaque: 500 kg.



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

Encapsuladora semiautomatica marca TECNI PAC® diseñada para llenar cápsulas de gelatina dura con polvo, pellets, o producto granulado en forma semi-automática.

CARACTERÍSTICAS

- Máquina construida para satisfacer los requisitos y necesidades más avanzadas de encapsulado.
- Construcción de la máquina totalmente en acero inoxidable de la más alta calidad, de acuerdo a las normas actuales de GMP.
- Control de retraso de circuito.
- Máquina equipada con bomba de agua en vacío con unidad de reciclado de agua.
- Compresor de aire incluido en máquina base.
- Tubos de entrada y salida de agua y conectores al compresor de aire integrados en máquina.
- Máquina equipada con tolva de alimentación de polvo de mayor capacidad.
- Chasis con patas con ajuste de altura.
- El volumen de llenado puede ser modificado al ajustar el número de rotaciones del disco dosificador.
- Sistema de alimentación de polvos incluye función para revolver polvo, así regulando su alimentación.
- Las mejoras en este sistema semiautomático resulta en: Una mayor producción dentro de las normas de GMP, mayor precisión de llenado, operación más segura, mantenimiento sencillo y mayor facilidad en su limpieza. Solo se requiere de un operador cuyo entrenamiento puede ser realizado en 15 minutos.
- Diseño especial que permite el cambio de molde para diferentes tamaños de cápsulas fácilmente dentro de 30 minutos.
- La máquina tiene una velocidad infinitamente variable en la mesa de llenado con una fuente de poder independiente y un llenado de punto fijo, resultando en una alta precisión en el dosificado.



LLENADORA DE CAPSULAS SEMIAUTOMATICA MODELO TJJT-A

FARMACÉUTICA ☒ CONFITERIA ☒ ALIMENTICIA ☐ AUTOMOTRIZ ☐ ELECTRÓNICA ☐

BEBIDA ☐

VITIVINÍCOLA ☐

QUÍMICA ☒

CARNICA ☐

EMBUTIDOS ☐

LÁCTEOS ☐

COSMÉTICA ☐

LIMPIEZA ☐

AGROINDUSTRIAL ☐

GEMPAC®



GUADALAJARA, JAL.
TEL (33) 3777 - 1730
FAX (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL (55) 2291 - 0962
FAX (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL (81) 8311 - 2500
FAX (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA

www.empac.com