

Datos Técnicos

Capacidad de acumulación: Dependerá de las dimensiones del envase, como referencia, con una botella de 1 litro, podría acumular aproximadamente 180, a la velocidad de esta línea, resultaría en una autonomía de más de 3 minutos sin retirar botellas.

Alimentación de corriente: 110/220 Volts, 60 Hz.,

Consumo de energía: 6 amp.



Tecnipac, Inc.
2534 State Street #444
San Diego, CA 92101 USA
TEL. (707) 361 68 29
jmarin19@hotmail.com
www.tecnipacinc.com

Mesa de acumulación marca TECNI PAC®, modelo MAC-4M, diseñado para acoplarse a transportador de cadena de tablillas, y con las siguientes características:

- Cuadro construido de PTR de acero inoxidable de 1-1/2", soldado con Argón, con las soldaduras esmeriladas y acabado arenado. Con patas de nivelación.
- Disco de acero inoxidable calibre 16, de 48" de diámetro, montado sobre placa de aluminio de 1/2" de espesor. La placa soportada por 4 ruedas de euretano montadas sobre el cuadro, y chumacera montada sobre el eje central.
- Guías perimetrales para los envases de material plástico PE-UHMW, reforzadas con acero inoxidable.
- Sistema de transmisión mediante motorreductor marca Bison de velocidad variable., con transmisión final mediante cadena y catarinas.



MESA DE ACUMULACIÓN MODELO MAC-4M

FARMACÉUTICA CONFITERIA ALIMENTICIA AUTOMOTRIZ ELECTRÓNICA



BEBIDA



VITIVINÍCOLA



QUÍMICA



CARNICA



EMBUTIDOS



LÁCTEOS



COSMÉTICA



LIMPIEZA



AGROINDUSTRIAL



GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

www.empac.com