

Datos Técnicos

Velocidad máxima de operación: Desde 600 hasta 1,200 botes por hora (dependerá de la habilidad del operador, tamaño y calidad-características de los contenedores a sellar y del foil).

Máximo tamaño de contenedores en mm: A definir.

Corriente eléctrica: 110/220Volts, 60Ciclos. 1F

Componentes neumáticos: FESTO

Máquina semi-automática llenadora- selladora de vasos preformados a partir de foil de aluminio precortado marca TECNI PAC®/DELGO modelos T-DM 1200, especialmente diseñada para llenar con producto, sellar envases, vasos, cucharas y charolas preformadas de plástico, con películas de polietileno y poliéster laminados.

Funcionamiento

El funcionamiento de la máquina básicamente se realiza en 8 pasos:

El operador alimenta los sellos precortados de aluminio dentro del depósito tubular destinado para tal fin.

El operador coloca manualmente los vasitos en la mesa rotativa de la máquina,

En forma automática la máquina gira la mesa rotativa porta vasos para posicionar el vaso vacío debajo de la boquilla de llenado.

Dosificado de producto de acuerdo a gramaje establecido.

Giro nuevamente de la mesa rotativa para pasar al área de sellado. Mediante sensor, el cabezal aplicador pick and place colocará el sello de aluminio.

Se sella la cuchara con foil de aluminio precortado.

El producto pasa a la sección de colocado de tapa plástica como sobre tapa.



MONOBLOCK SEMIAUTOMÁTICO DE LLENADO, SELLADO CON FOIL DE ALUMINIO Y TAPADO CON TAPA PLÁSTICA. MODELO T-DM 1200

FARMACÉUTICA	CONFITERIA	ALIMENTICIA	AUTOMOTRIZ	ELECTRÓNICA	BEBIDA	VITIVINÍCOLA	QUÍMICA	CARNICA	EMBUTIDOS	LÁCTEOS	COSMÉTICA	LIMPIEZA	AGROINDUSTRIAL
☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒



GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777 - 1730
FAX. (33) 3777 - 1739
ventasgdl@empac.com.mx

MÉXICO, D.F.
TEL. (55) 2291 - 0962
FAX. (55) 2291 - 1378
empacdf@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311 - 2500
FAX. (81) 8327 - 7151
empacmty@empac.com.mx

www.empac.com

GEMPAC®



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.
CREAMOS SOLUCIONES INNOVADORAS EN
AUTOMATIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA